


# KDR-ESR | Plaques de fond à glissières

pour armoires Rittal, nVent Hoffman & Häwa / IP54



La plaque de fond KDR-ESR est une plaque de fond monobloc installée sur le bas de l'armoire électrique. Y sont préinstallés d'origine des glissières dans lesquels les cadres passe-câbles KEL-U et KEL-QUICK, après équipement, sont insérés et encliquetés d'une manière extrêmement simple.

Lors des interventions de maintenance, les cadres KEL-U peuvent être retirés sans outils de la glissière. En raison de la combinaison KDR-ESR et des cadres passe-câbles KEL-U, le degré de protection IP54 s'obtient si l'on a bien sélectionné les joints passe-câbles. Les perçages non utilisés pourront être fermés par une plaque d'obturation.

La plaque KDRS-ESR pour armoires Rittal VX25 est très étroite (75 mm) et s'installe dans le fond de l'armoire. Des glissières pour cadres KEL sont déjà en place, montées au plus près de la plaque de fond. Cela permet de ne pas avoir à plier les câbles. En positionnant les câbles plus bas on libère de l'espace pour d'autres composants.

IP54

HL3  
EN 45545-2

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54
Matière	Plaque de fond: Acier zingué Cadre ESR: Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 90 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Visser

## Avantages


- Très simple à monter/démonter
- La quasi-totalité de la surface du fond de l'armoire électrique est disponible pendant le montage
- Très grands connecteurs enfichables sans efforts
- Installation possible à tout moment
- Pas d'opérations de tôlerie nécessaires

## Types et tailles de produits


KDR-ESR-VX25-600-44500



N° de cde	<b>44500</b>	Pour largeur	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	d'armoire	
	<b>754</b>	Taille de	<b>452 mm</b>
Unité	<b>1</b>	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	<b>488 mm</b>	l'armoire	
Largeur	<b>100 mm</b>	Convient pour	<b>2 x KEL-U 24</b>
Hauteur	<b>43 mm</b>	passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
Longueur	<b>488 mm</b>		<b>24</b>
totale de la		Convient pour	<b>Rittal VX25</b>
plaque de fond		armoire	




N° de cde	<b>44501</b>	Pour largeur	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	d'armoire	
	<b>761</b>	Taille de	<b>452 mm</b>
Unité	<b>1</b>	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	<b>488 mm</b>	l'armoire	
Largeur	<b>120 mm</b>	Convient pour	<b>1 × KEL-U 24</b>
Hauteur	<b>57 mm</b>	passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
Longueur	<b>488 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
totale de la			<b>JUMBO 2</b>
plaque de fond		Convient pour	<b>Rittal VX25</b>
		armoire	



N° de cde	<b>44502</b>	Pour largeur	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	d'armoire	
	<b>778</b>	Taille de	<b>452 mm</b>
Unité	<b>1</b>	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	<b>488 mm</b>	l'armoire	
Largeur	<b>120 mm</b>	Convient pour	<b>2 × KEL-U 16</b>
Hauteur	<b>57 mm</b>	passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
Longueur	<b>488 mm</b>		<b>16, 1 × KEL-</b>
totale de la			<b>JUMBO 1</b>
plaque de fond		Convient pour	<b>Rittal VX25</b>
		armoire	

KDRS-ESR-VX25-600-44512

N° de cde	<b>44512</b>	Pour largeur	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	d'armoire	
	<b>108</b>	Taille de	<b>452 mm</b>
Unité	<b>1</b>	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	<b>488 mm</b>	l'armoire	
Largeur	<b>75 mm</b>	Convient pour	<b>2 × KEL-U 24</b>
Hauteur	<b>44 mm</b>	passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
Longueur	<b>488 mm</b>		<b>24</b>
totale de la		Convient pour	<b>Rittal VX25</b>
plaque de fond		armoire	




KDR-ESR-VX25-800-44503

N° de cde	<b>44503</b>	Pour largeur	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	d'armoire	
	<b>785</b>	Taille de	<b>652 mm</b>
Unité	<b>1</b>	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	<b>688 mm</b>	l'armoire	
Largeur	<b>100 mm</b>	Convient pour	<b>3 × KEL-U 24</b>
Hauteur	<b>43 mm</b>	passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
Longueur	<b>688 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
totale de la			<b>U 16 / KEL-</b>
plaque de fond			<b>QUICK 16</b>
		Convient pour	<b>Rittal VX25</b>
		armoire	




KDR-ESR-VX25-800-44504



N° de cde	<b>44504</b>	Pour largeur	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	d'armoire	
	<b>792</b>	Taille de	<b>652 mm</b>
Unité	<b>1</b>	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	<b>688 mm</b>	l'armoire	
Largeur	<b>120 mm</b>	Convient pour	<b>2 x KEL-U 24</b>
Hauteur	<b>57 mm</b>	passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
Longueur	<b>688 mm</b>		<b>24, 1 x KEL-</b>
totale de la			<b>U 16 / KEL-</b>
plaque de fond			<b>QUICK 16, 1</b>
			<b>x KEL-JUMBO</b>
			<b>1</b>
		Convient pour	<b>Rittal VX25</b>
		armoire	


KDR-ESR-VX25-800-44505



N° de cde	<b>44505</b>	Pour largeur	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	d'armoire	
	<b>808</b>	Taille de	<b>652 mm</b>
Unité	<b>1</b>	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	<b>688 mm</b>	l'armoire	
Largeur	<b>120 mm</b>	Convient pour	<b>2 x KEL-U 24</b>
Hauteur	<b>57 mm</b>	passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
Longueur	<b>688 mm</b>		<b>24, 1 x KEL-</b>
totale de la			<b>JUMBO 2</b>
plaque de fond		Convient pour	<b>Rittal VX25</b>
		armoire	

KDRS-ESR-VX25-800-44513


N° de cde	<b>44513</b>	Pour largeur	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	d'armoire	
	<b>115</b>	Taille de	<b>652 mm</b>
Unité	<b>1</b>	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	<b>688 mm</b>	l'armoire	
Largeur	<b>75 mm</b>	Convient pour	<b>3 x KEL-U 24</b>
Hauteur	<b>43 mm</b>	passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
Longueur	<b>688 mm</b>		<b>24</b>
totale de la		Convient pour	<b>Rittal VX25</b>
plaque de fond		armoire	




KDR-ESR-VX25-1000-44506

N° de cde	<b>44506</b>	Pour largeur	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	d'armoire	
	<b>815</b>	Taille de	<b>402 mm</b>
Unité	<b>1</b>	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	<b>438 mm</b>	l'armoire	
Largeur	<b>100 mm</b>	Armoire 2	<b>oui</b>
Hauteur	<b>43 mm</b>	portes	
Longueur	<b>438 mm</b>	Convient pour	<b>2 x KEL-U 24</b>
totale de la		passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
plaque de fond			<b>24</b>
		Convient pour	<b>Rittal VX25</b>
		armoire	






N° de cde	<b>44507</b>	Pour largeur	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	d'armoire	
	<b>822</b>	Taille de	<b>402 mm</b>
Unité	<b>1</b>	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	<b>438 mm</b>	l'armoire	
Largeur	<b>120 mm</b>	Armoire 2	<b>oui</b>
Hauteur	<b>57 mm</b>	portes	
Longueur	<b>438 mm</b>	Convient pour	<b>1 × KEL-U 24</b>
totale de la		passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
plaque de fond			<b>24, 1 × KEL-</b>
			<b>JUMBO 1</b>
		Convient pour	<b>Rittal VX25</b>
		armoire	



N° de cde	<b>44508</b>	Pour largeur	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	d'armoire	
	<b>839</b>	Taille de	<b>402 mm</b>
Unité	<b>1</b>	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	<b>438 mm</b>	l'armoire	
Largeur	<b>120 mm</b>	Armoire 2	<b>oui</b>
Hauteur	<b>57 mm</b>	portes	
Longueur	<b>438 mm</b>	Convient pour	<b>1 × KEL-U 16</b>
totale de la		passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
plaque de fond			<b>16, 1 × KEL-</b>
			<b>JUMBO 2</b>
		Convient pour	<b>Rittal VX25</b>
		armoire	


KDRS-ESR-VX25-1000-44514


N° de cde	<b>44514</b>	Pour largeur	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	d'armoire	
	<b>122</b>	Taille de	<b>402 mm</b>
Unité	<b>1</b>	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	<b>438 mm</b>	l'armoire	
Largeur	<b>75 mm</b>	Convient pour	<b>2 × KEL-U 24</b>
Hauteur	<b>44 mm</b>	passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
Longueur	<b>438 mm</b>		<b>24</b>
totale de la		Convient pour	<b>Rittal VX25</b>
plaque de fond		armoire	



KDR-ESR-VX25-1200-44509


N° de cde	<b>44509</b>	Pour largeur	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	d'armoire	
	<b>846</b>	Taille de	<b>502 mm</b>
Unité	<b>1</b>	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	<b>538 mm</b>	l'armoire	
Largeur	<b>100 mm</b>	Convient pour	<b>3 × KEL-U 24</b>
Hauteur	<b>43 mm</b>	passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
Longueur	<b>538 mm</b>		<b>24</b>
totale de la		Convient pour	<b>Rittal VX25</b>
plaque de fond		armoire	





N° de cde	<b>44510</b>	Pour largeur	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	d'armoire	
	<b>853</b>	Taille de	<b>502 mm</b>
Unité	<b>1</b>	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	<b>538 mm</b>	l'armoire	
Largeur	<b>120 mm</b>	Convient pour	<b>1 × KEL-U 24</b>
Hauteur	<b>57 mm</b>	passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
Longueur	<b>538 mm</b>	totale de la	<b>24, 1 × KEL-</b>
plaque de fond			<b>U 16 / KEL-</b>
			<b>QUICK 16, 1</b>
			<b>× KEL-JUMBO</b>
			<b>1</b>
		Convient pour	<b>Rittal VX25</b>
		armoire	

**KDR-ESR-VX25-1200-44511**




N° de cde	<b>44511</b>	Pour largeur	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	d'armoire	
	<b>860</b>	Taille de	<b>502 mm</b>
Unité	<b>1</b>	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	<b>538 mm</b>	l'armoire	
Largeur	<b>120 mm</b>	Convient pour	<b>1 × KEL-U 24</b>
Hauteur	<b>57 mm</b>	passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
Longueur	<b>538 mm</b>	totale de la	<b>24, 1 × KEL-</b>
plaque de fond			<b>JUMBO 2</b>
		Convient pour	<b>Rittal VX25</b>
		armoire	




KDRS-ESR-VX25-1200-44515

N° de cde	<b>44515</b>	Pour largeur	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	d'armoire	
	<b>139</b>	Taille de	<b>502 mm</b>
Unité	<b>1</b>	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	<b>538 mm</b>	l'armoire	
Largeur	<b>75 mm</b>	Convient pour	<b>3 x KEL-U 24</b>
Hauteur	<b>44 mm</b>	passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
Longueur	<b>538 mm</b>		<b>24</b>
totale de la		Convient pour	<b>Rittal VX25</b>
plaque de fond		armoire	




KDR-ESR-TS8-600-43070

N° de cde	<b>43070</b>	Pour largeur	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	d'armoire	
	<b>519</b>	Taille de	<b>435 mm</b>
Unité	<b>1</b>	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	<b>458 mm</b>	l'armoire	
Largeur	<b>150 mm</b>	Convient pour	<b>1 x KEL-U 24</b>
Hauteur	<b>57 mm</b>	passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
Longueur	<b>458 mm</b>		<b>24, 1 x KEL-</b>
totale de la			<b>JUMBO 2</b>
plaque de fond		Convient pour	<b>Rittal TS 8</b>
		armoire	




KDR-ESR-TS8-600-43071



N° de cde	<b>43071</b>	Pour largeur	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	d'armoire	
	<b>526</b>	Taille de	<b>435 mm</b>
Unité	<b>1</b>	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	<b>458 mm</b>	l'armoire	
Largeur	<b>150 mm</b>	Convient pour	<b>2 x KEL-U 16</b>
Hauteur	<b>57 mm</b>	passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
Longueur	<b>458 mm</b>		<b>16, 1 x KEL-</b>
totale de la			<b>JUMBO 1</b>
plaque de fond		Convient pour	<b>Rittal TS 8</b>
		armoire	


KDR-ESR-TS8-600-43079



N° de cde	<b>43079</b>	Pour largeur	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	d'armoire	
	<b>601</b>	Taille de	<b>435 mm</b>
Unité	<b>1</b>	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	<b>458 mm</b>	l'armoire	
Largeur	<b>100 mm</b>	Convient pour	<b>2 x KEL-U 24</b>
Hauteur	<b>44 mm</b>	passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
Longueur	<b>458 mm</b>		<b>24</b>
totale de la		Convient pour	<b>Rittal TS 8</b>
plaque de fond		armoire	


KDR-ESR-TS8-800-43072

N° de cde	<b>43072</b>	Pour largeur	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	d'armoire	
	<b>533</b>	Taille de	<b>635 mm</b>
Unité	<b>1</b>	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	<b>658 mm</b>	l'armoire	
Largeur	<b>150 mm</b>	Convient pour	<b>3 × KEL-U 24</b>
Hauteur	<b>57 mm</b>	passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
Longueur	<b>658 mm</b>	totale de la	<b>24, 1 × KEL-</b>
plaque de fond			<b>JUMBO 1</b>
		Convient pour	<b>Rittal TS 8</b>
		armoire	




KDR-ESR-TS8-800-43073

N° de cde	<b>43073</b>	Pour largeur	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	d'armoire	
	<b>540</b>	Taille de	<b>635 mm</b>
Unité	<b>1</b>	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	<b>658 mm</b>	l'armoire	
Largeur	<b>150 mm</b>	Convient pour	<b>2 × KEL-U 24</b>
Hauteur	<b>57 mm</b>	passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
Longueur	<b>658 mm</b>	totale de la	<b>24, 1 × KEL-</b>
plaque de fond			<b>JUMBO 2</b>
		Convient pour	<b>Rittal TS 8</b>
		armoire	




KDR-ESR-TS8-800-43080



N° de cde	<b>43080</b>	Pour largeur	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	d'armoire	
	<b>618</b>	Taille de	<b>635 mm</b>
Unité	<b>1</b>	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	<b>658 mm</b>	l'armoire	
Largeur	<b>100 mm</b>	Convient pour	<b>3 × KEL-U 24</b>
Hauteur	<b>44 mm</b>	passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
Longueur	<b>658 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
totale de la			<b>U 16 / KEL-</b>
plaque de fond			<b>QUICK 16</b>
		Convient pour	<b>Rittal TS 8</b>
		armoire	


KDR-ESR-TS8-1000-43074



N° de cde	<b>43074</b>	Pour largeur	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	d'armoire	
	<b>557</b>	Taille de	<b>835 mm</b>
Unité	<b>1</b>	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	<b>858 mm</b>	l'armoire	
Largeur	<b>150 mm</b>	Armoire 2	<b>non</b>
Hauteur	<b>57 mm</b>	portes	
Longueur	<b>858 mm</b>	Convient pour	<b>4 × KEL-U 24</b>
totale de la		passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
plaque de fond			<b>24, 1 × KEL-</b>
			<b>JUMBO 1</b>
		Convient pour	<b>Rittal TS 8</b>
		armoire	


KDR-ESR-TS8-1000-43075


N° de cde	<b>43075</b>	Pour largeur	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	d'armoire	
	<b>564</b>	Taille de	<b>835 mm</b>
Unité	<b>1</b>	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	<b>858 mm</b>	l'armoire	
Largeur	<b>150 mm</b>	Armoire 2	<b>non</b>
Hauteur	<b>57 mm</b>	portes	
Longueur	<b>858 mm</b>	Convient pour	<b>3 × KEL-U 24</b>
totale de la		passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
plaque de fond			<b>24, 1 × KEL-</b>
			<b>JUMBO 2</b>
		Convient pour	<b>Rittal TS 8</b>
		armoire	




KDR-ESR-TS8-1000-43076

N° de cde	<b>43076</b>	Pour largeur	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	d'armoire	
	<b>571</b>	Taille de	<b>398 mm</b>
Unité	<b>1</b>	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	<b>420 mm</b>	l'armoire	
Largeur	<b>150 mm</b>	Armoire 2	<b>oui</b>
Hauteur	<b>57 mm</b>	portes	
Longueur	<b>420 mm</b>	Convient pour	<b>1 × KEL-U 24</b>
totale de la		passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
plaque de fond			<b>24, 1 × KEL-</b>
			<b>JUMBO 1</b>
		Convient pour	<b>Rittal TS 8</b>
		armoire	






N° de cde	<b>43077</b>	Pour largeur	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	d'armoire	
	<b>588</b>	Taille de	<b>398 mm</b>
Unité	<b>1</b>	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	<b>420 mm</b>	l'armoire	
Largeur	<b>150 mm</b>	Armoire 2	<b>oui</b>
Hauteur	<b>57 mm</b>	portes	
Longueur	<b>420 mm</b>	Convient pour	<b>1 × KEL-U 24</b>
totale de la		passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
plaque de fond			<b>24, 1 × KEL-</b>
			<b>JUMBO 2</b>
		Convient pour	<b>Rittal TS 8</b>
		armoire	



N° de cde	<b>43081</b>	Pour largeur	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	d'armoire	
	<b>625</b>	Taille de	<b>835 mm</b>
Unité	<b>1</b>	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	<b>858 mm</b>	l'armoire	
Largeur	<b>100 mm</b>	Armoire 2	<b>non</b>
Hauteur	<b>44 mm</b>	portes	
Longueur	<b>858 mm</b>	Convient pour	<b>5 × KEL-U 24</b>
totale de la		passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
plaque de fond			<b>24</b>
		Convient pour	<b>Rittal TS 8</b>
		armoire	


KDR-ESR-TS8-1000-43082

N° de cde	<b>43082</b>	Pour largeur	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	d'armoire	
	<b>632</b>	Taille de	<b>398 mm</b>
Unité	<b>1</b>	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	<b>420 mm</b>	l'armoire	
Largeur	<b>100 mm</b>	Armoire 2	<b>oui</b>
Hauteur	<b>44 mm</b>	portes	
Longueur	<b>420 mm</b>	Convient pour	<b>2 × KEL-U 24</b>
totale de la		passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
plaque de fond			<b>24</b>
		Convient pour	<b>Rittal TS 8</b>
		armoire	




KDR-ESR-TS8-1200-43078

N° de cde	<b>43078</b>	Pour largeur	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	d'armoire	
	<b>595</b>	Taille de	<b>495 mm</b>
Unité	<b>1</b>	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	<b>518 mm</b>	l'armoire	
Largeur	<b>150 mm</b>	Convient pour	<b>2 × KEL-U 24</b>
Hauteur	<b>57 mm</b>	passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
Longueur	<b>518 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
totale de la			<b>JUMBO 1</b>
plaque de fond		Convient pour	<b>Rittal TS 8</b>
		armoire	




KDR-ESR-TS8-1200-43083



N° de cde	<b>43083</b>	Pour largeur	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	d'armoire	
	<b>649</b>	Taille de	<b>495 mm</b>
Unité	<b>1</b>	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	<b>518 mm</b>	l'armoire	
Largeur	<b>100 mm</b>	Convient pour	<b>3 × KEL-U 24</b>
Hauteur	<b>44 mm</b>	passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
Longueur	<b>518 mm</b>		<b>24</b>
totale de la		Convient pour	<b>Rittal TS 8</b>
plaque de fond		armoire	

KDR-ESR-TS8-1200-43084




N° de cde	<b>43084</b>	Pour largeur	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	d'armoire	
	<b>656</b>	Taille de	<b>495 mm</b>
Unité	<b>1</b>	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	<b>518 mm</b>	l'armoire	
Largeur	<b>150 mm</b>	Convient pour	<b>1 × KEL-U 24</b>
Hauteur	<b>57 mm</b>	passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
Longueur	<b>518 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
totale de la			<b>JUMBO 2</b>
plaque de fond		Convient pour	<b>Rittal TS 8</b>
		armoire	





**KDR-ESR-HW-600 + plaque d'obturation**

N° de cde	<b>44520</b>	Pour largeur	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	d'armoire	
	<b>543</b>	Taille de	<b>392 mm</b>
Unité	<b>1</b>	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	<b>427 mm</b>	l'armoire	
Largeur	<b>136 mm</b>	Convient pour	<b>2 x KEL-U 24</b>
Hauteur	<b>56 mm</b>	passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
Longueur	<b>427 mm</b>		<b>24</b>
totale de la		Convient pour	<b>Häwa H390 /</b>
plaque de fond		armoire	<b>H395</b>

**KDR-ESR-HW-800 + plaque d'obturation**


N° de cde	<b>44521</b>	Pour largeur	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	d'armoire	
	<b>550</b>	Taille de	<b>592 mm</b>
Unité	<b>1</b>	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	<b>627 mm</b>	l'armoire	
Largeur	<b>136 mm</b>	Convient pour	<b>3 x KEL-U 24</b>
Hauteur	<b>59 mm</b>	passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
Longueur	<b>627 mm</b>		<b>24</b>
totale de la		Convient pour	<b>Häwa H390 /</b>
plaque de fond		armoire	<b>H395</b>





N° de cde	<b>44522</b>	Pour largeur	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	d'armoire	
	<b>567</b>	Taille de	<b>592 mm</b>
Unité	<b>1</b>	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	<b>627 mm</b>	l'armoire	
Largeur	<b>133 mm</b>	Convient pour	<b>2 × KEL-U 24</b>
Hauteur	<b>70 mm</b>	passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
Longueur	<b>627 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
totale de la			<b>JUMBO 1</b>
plaque de fond		Convient pour	<b>Häwa H390 /</b>
		armoire	<b>H395</b>


## KDR-ESR-HW-1000 + plaque d'obturation




N° de cde	<b>44523</b>	Pour largeur	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	d'armoire	
	<b>574</b>	Taille de	<b>792 mm</b>
Unité	<b>1</b>	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	<b>827 mm</b>	l'armoire	
Largeur	<b>136 mm</b>	Convient pour	<b>4 × KEL-U 24</b>
Hauteur	<b>56 mm</b>	passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
Longueur	<b>827 mm</b>		<b>24</b>
totale de la		Convient pour	<b>Häwa H390 /</b>
plaque de fond		armoire	<b>H395</b>

**KDR-ESR-HW-1200 + plaque d'obturation**


N° de cde	<b>44524</b>	Pour largeur	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	d'armoire	
	<b>581</b>	Taille de	<b>992 mm</b>
Unité	<b>1</b>	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	<b>1.027 mm</b>	l'armoire	
Largeur	<b>136 mm</b>	Convient pour	<b>5 × KEL-U 24</b>
Hauteur	<b>56 mm</b>	passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
Longueur	<b>1.027 mm</b>		<b>24</b>
totale de la		Convient pour	<b>Häwa H390 /</b>
plaque de fond		armoire	<b>H395</b>

**KDR-ESR-HW-1200-1**

N° de cde	<b>44526</b>	Pour largeur	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	d'armoire	
	<b>604</b>	Taille de	<b>992 mm</b>
Unité	<b>1</b>	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	<b>1.027 mm</b>	l'armoire	
Largeur	<b>133 mm</b>	Convient pour	<b>4 × KEL-U 24</b>
Hauteur	<b>70 mm</b>	passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
Longueur	<b>1.027 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
totale de la			<b>JUMBO 1</b>
plaque de fond		Convient pour	<b>Häwa H390 /</b>
		armoire	<b>H395</b>




KDR-ESR-HW-1200-1



N° de cde	<b>44525</b>	Pour largeur	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	d'armoire	
	<b>598</b>	Taille de	<b>992 mm</b>
Unité	<b>1</b>	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	<b>1.027 mm</b>	l'armoire	
Largeur	<b>133 mm</b>	Convient pour	<b>4 × KEL-U 24</b>
Hauteur	<b>70 mm</b>	passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
Longueur	<b>1.027 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
totale de la			<b>JUMBO 2</b>
plaque de fond		Convient pour	<b>Häwa H390 /</b>
		armoire	<b>H395</b>

KDR-ESR-HG2-600-43250



N° de cde	<b>43250</b>	Pour largeur	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269317</b>	d'armoire	
	<b>033</b>	Taille de	<b>368 mm</b>
Unité	<b>1</b>	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	<b>432 mm</b>	l'armoire	
Largeur	<b>131,5 mm</b>	Convient pour	<b>1 × KEL-U 16</b>
Hauteur	<b>62,3 mm</b>	passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
Longueur	<b>432 mm</b>		<b>16, 1 × KEL-</b>
totale de la			<b>JUMBO 2</b>
plaque de fond		Convient pour	<b>nVent</b>
		armoire	<b>Hoffman</b>
			<b>PROLINE G2</b>


KDR-ESR-HG2-600-43251

N° de cde	<b>43251</b>	Pour largeur	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269317</b>	d'armoire	
	<b>040</b>	Taille de	<b>368 mm</b>
Unité	<b>1</b>	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	<b>432 mm</b>	l'armoire	
Largeur	<b>81 mm</b>	Convient pour	<b>2 x KEL-U 24</b>
Hauteur	<b>52,8 mm</b>	passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
Longueur	<b>432 mm</b>		<b>24</b>
totale de la		Convient pour	<b>nVent</b>
plaque de fond		armoire	<b>Hoffman</b>
			<b>PROLINE G2</b>




KDR-ESR-HG2-800-43252

N° de cde	<b>43252</b>	Pour largeur	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269317</b>	d'armoire	
	<b>057</b>	Taille de	<b>568 mm</b>
Unité	<b>1</b>	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	<b>632 mm</b>	l'armoire	
Largeur	<b>131,5 mm</b>	Convient pour	<b>2 x KEL-U 24</b>
Hauteur	<b>45 mm</b>	passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
Longueur	<b>632 mm</b>		<b>24, 1 x KEL-</b>
totale de la			<b>JUMBO 2</b>
plaque de fond		Convient pour	<b>nVent</b>
		armoire	<b>Hoffman</b>
			<b>PROLINE G2</b>





N° de cde	<b>43253</b>	Pour largeur	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269317</b>	d'armoire	
	<b>064</b>	Taille de	<b>568 mm</b>
Unité	<b>1</b>	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	<b>632 mm</b>	l'armoire	
Largeur	<b>81 mm</b>	Convient pour	<b>3 × KEL-U 24</b>
Hauteur	<b>52,8 mm</b>	passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
Longueur	<b>632 mm</b>		<b>24</b>
totale de la		Convient pour	<b>nVent</b>
plaque de fond		armoire	<b>Hoffman</b>
			<b>PROLINE G2</b>



N° de cde	<b>43254</b>	Pour largeur	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269317</b>	d'armoire	
	<b>071</b>	Taille de	<b>768 mm</b>
Unité	<b>1</b>	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	<b>832 mm</b>	l'armoire	
Largeur	<b>131,5 mm</b>	Convient pour	<b>3 × KEL-U 24</b>
Hauteur	<b>41,3 mm</b>	passer-câbles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
Longueur	<b>832 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
totale de la			<b>JUMBO 2</b>
plaque de fond		Convient pour	<b>nVent</b>
		armoire	<b>Hoffman</b>
			<b>PROLINE G2</b>

N° de cde	<b>43255</b>	Pour largeur	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269317</b>	d'armoire	
	<b>088</b>	Taille de	<b>768 mm</b>
Unité	<b>1</b>	l'ouverture en	
d'emballage		bas de	
Longueur	<b>832 mm</b>	l'armoire	
Largeur	<b>81 mm</b>	Convient pour	<b>4 x KEL-U 24</b>
Hauteur	<b>52,8 mm</b>	passerelles:	<b>/ KEL-QUICK</b>
Longueur	<b>832 mm</b>		<b>24</b>
totale de la		Convient pour	<b>nVent</b>
plaque de fond		armoire	<b>Hoffman</b>
			<b>PROLINE G2</b>

